




Pločica sustava RFID

ID-TAG/174x70x17.6/04



Primjena

Primjena

kodiranje metalnih rezervoara sustava RFID

Električni podaci

Frekvencija rada	[MHz]	860...930; (Indija: 865...867 MHz)
Veličina memorije	[bit]	512
Vrsta memorije		EEPROM
Vrsta čipa		Impinj Monza 4QT
Identifikator oznake (TID)	[Byte]	64
Elektronička šifra proizvoda (EPC)		96 bit; (može se produžiti: 128 Bits)
Standard sustava RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Maks. ciklusi očitavanja		neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja		100000

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...100
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	129,4
Dimenzije	[mm]	70 x 174 x 17,6
Materijali		kućište: polikarbonatni ABS

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Pločica sustava RFID

ID-TAG/174x70x17.6/04

Drugi podaci

udaljenost očitavanja (m)

DTE80x	3
DTE90x	3,3
ANT860 / ANT960	9
ANT820 / ANT920	2