




Brojilo odabranih vrijednosti

COUNTER/210/LCD



1 Stezaljka



Značajke proizvoda

Dimenzije	[mm]	48 x 48 x 107
-----------	------	---------------

Primjena

Primjena	brojilo odabranih vrijednosti s 2 određena broja
----------	--

Električni podaci

Nazivni napon AC	[V]	90...260
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	50...60
Pomoćna energija za senzore DC	[V]	24; (±15 %, 80 mA)

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 2; Broj izlaza releja: 2
---------------------	---

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	2
-----------------------	---

Izlazi

Broj izlaza releja	2
--------------------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...65
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...75
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	93
Zaštita		IP 65; (čeono)
Terminali za stupanj zaštite		IP 00

Testovi / odobrenja

EMC	EN 55011	Razred B
	EN 61000-6-2	(sa zaštićenom kontrolom i signalnim kablovima)
Otpornost na udarce	EN 60068-2-27	100 g XYZ
Otpornost na vibracije	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)

Mehanički podaci

Težina	[g]	214,5
--------	-----	-------



Brojilo odabranih vrijednosti

COUNTER/210/LCD

Dimenzije	[mm]	48 x 48 x 107
Materijali		Računalo crno

Prikazi / radni elementi

Prikaz		2 x 7-segmentni zaslon LCD, Zeleno osvijetljen od pozadi 6-znamenkasti
Radni elementi	8	Tasteri

Električni priključak

Priključci sa šrafova: 7 x ...2,5 mm²Priključci sa šrafova: 8 x ...1,5 mm²

Priključak

