E89100


Digitalni zaslon

DISPLAY/DX340

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DX2001

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



CE

Primjena		
Primjena		Univerzalni nadzor i prikaz za sve fizikalne jedinice koje su izvedive iz impulsnih sekvenci
Električni podaci		
Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Potrošnja struje	[mA]	200
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...45
Zaštita		IP 44; (čeono)
Mehanički podaci		
Vrsta montaže		izrez ploče: 91 x 43 mm
Prikazi / radni elementi		
Prikaz		7-segmentni LED prikaz, Crveno 6-znamenkasti 15 mm
Električni priključak		
Priključak		