



Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available

**Primjena**

Primjena	prikaz i praćenje analognih signala; primjerice tlačni senzori, temperaturni senzori ili senzori protoka
----------	--

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Potrošnja struje	[mA]	200

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...45
Zaštita		IP 44; (čeono)

Mehanički podaci

Vrsta montaže	izrez ploče: 91 x 43 mm
---------------	-------------------------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	7-segmentni LED prikaz, Crveno 6-znamenasti 15 mm
	4 x LED, Crveno

Električni priključak

Priključak