


Otkazani artikal

Alternativni artikli: DX1041

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



izrez ploče 68 x 33 mm prema DIN-u

**Značajke proizvoda**

Kućiste	Ugradbeno kućiste
Dimenzije [mm]	39 x 75 x 54

Primjena

Primjena	promjenjivi prikaz za senzore s analognim izlazom
----------	---

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih ulaza: 1
---------------------	-------------------------

Ulazi

Broj analognih ulaza	1
Analogni ulaz (napon) [V]	10...50

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...60
Zaštita	IP 65; (postavljeno s podložnikom)


Mehanički podaci

Težina [g]	120
Kućiste	Ugradbeno kućiste
Dimenzije [mm]	39 x 75 x 54
Materijali	plastika

Električni priključak

Stežaljke: ...2,5 mm²

Priključak



- 1 s potencijometrom
- 2 namještanje nulte točke hrapavo
- 3 namještanje nulte točke glatko
- 4 Područje prikaza hrapavo
- 5 Područje prikaza glatko
- 6 Sklopka DIP
- 7 decimalna točka , Ulaz 10...50mA