




Razdjelna kutija

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------



Razdjelna kutija

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

Odobrenje UL-a	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mehanički podaci

Težina [g]	236,5
Dimenzije [mm]	33 x 60 x 118,2
Materijali	PA
Materijal ulivenog tijela	PA
Broj ulaza razdjelne kutije	4
Vrsta konektora	M12

Dodatna oprema


Isporučka obuhvata	Zaštitne kapice: 2 naljepnice: 4
--------------------	-------------------------------------

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - Priključak

Poveznik: 1 x M23; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm



Priključak





Razdjelna kutija

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Električni priključak - utor

Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm

