


Razdjelna kutija

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS



Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 30 DC; ("supply class 2" prema cULus)

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru

[A]

4

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

10

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...80



Razdjelna kutija

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

Odobrenje UL-a	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mehanički podaci

Težina [g]	226,5
Dimenzije [mm]	33 x 60 x 118,2
Materijali	PA
Materijal ulivenog tijela	PA
Broj ulaza razdjelne kutije	4
Vrsta konektora	M12

Dodatna oprema


Isporučka obuhvata	Zaštitne kapice: 2 naljepnice: 4
--------------------	-------------------------------------

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - Priključak

Poveznik: 1 x M23; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm



Priključak





Razdjelna kutija

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Električni priključak - utor

Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm

