




Razdjelna kutija

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----



Razdjelna kutija


ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
Odobrenje UL-a	Enclosure type	Type 1
Mehanički podaci		
Težina	[g]	240,5
Dimenzije	[mm]	33 x 60 x 125
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Broj ulaza razdjelne kutije		6
Vrsta konektora		M12
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	6 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Zaštitne kapice: 2 naljepnice: 6	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak - Priključak		
Poveznik: 1 x M23; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm		

Razdjelna kutija

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Priključak



Električni priključak - utor

Poveznik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm

