

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS



Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80



Razdjelna kutija

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

Odobrenje UL-a	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mehanički podaci

Težina [g]	303,5
Dimenzije [mm]	33 x 60 x 152
Materijali	PA
Materijal ulivenog tijela	PA
Broj ulaza razdjelne kutije	8
Vrsta konektora	M12

Dodatna oprema


Isporuka obuhvata	Zaštitne kapice: 2 naljepnice: 8
-------------------	-------------------------------------

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - Priključak

Poveznik: 1 x M23; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm



Priključak





Razdjelna kutija

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Električni priključak - utor

Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm

