




Razdjelna kutija

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12
Izlazi		
Električna izvedba		PNP



Razdjelna kutija

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
Odobrenje UL-a	Enclosure type	Type 1
Mehanički podaci		
Težina	[g]	304,5
Dimenzije	[mm]	33 x 60 x 152
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Broj ulaza razdjelne kutije		8
Vrsta konektora		M12
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	8 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Zaštitne kapice: 2 naljepnice: 8
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - Priključak		
Poveznik: 1 x M23; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm		

Razdjelna kutija

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

Priključak



Električni priključak - utor

Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm

