


Razdjelna kutija

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	10

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------



Razdjelna kutija

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

Odobrenje UL-a	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mehanički podaci

Težina [g]	303,5
Dimenzije [mm]	33 x 60 x 152
Materijali	PA
Materijal ulivenog tijela	PA
Broj ulaza razdjelne kutije	8
Vrsta konektora	M12

Dodatna oprema


Isporučka obuhvata	Zaštitne kapice: 2
	naljepnice: 8

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - Priključak

Poveznik: 1 x M23; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm



Priključak

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
±	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)



Razdjelna kutija

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Električni priključak - utor

Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm

