


Razdjelna kutija

ZDO4H050MSS0005H07



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Zaštitna klasa	II
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	12

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	-5...60
Zaštita	IP 67; IP 68

Testovi / odobrenja

Odobrenje UL-a	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------



Razdjelna kutija

ZDO4H050MSS0005H07

Mehanički podaci

Težina	[g]	537
Dimenzije	[mm]	18 x 54 x 82
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Broj ulaza razdjelne kutije		4
Vrsta konektora		M12
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Ciklus gibajna	> 2 Mio.

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Zaštitne kapice: 2
	naljepnice: 4

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utor

Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm





Razdjelna kutija

ZDO4H050MSS0005H07

Priključak

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
WH =	Bijelo
YE =	Žuto