


Razdjelna kutija

ZDO4H050MSS0005H11



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Zaštitna klasa	II
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	12

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	-5...60
Zaštita	IP 67; IP 68

Testovi / odobrenja

Odobrenje UL-a	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------



Razdjelna kutija

ZDO4H050MSS0005H11

Mehanički podaci		
Težina	[g]	506
Dimenzije	[mm]	22 x 54 x 82
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Broj ulaza razdjelne kutije		4
Vrsta konektora		M12
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Ciklus gibajna	> 2 Mio.
	Torzijska trdoca	maksimalno 30 °/m


Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	Zaštitne kapice: 2 naljepnice: 4

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak	
Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)	

Električni priključak - utor	
------------------------------	--

Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm





Razdjelna kutija

ZDO4H050MSS0005H11

Priključak

<u>BN</u>	1 (1...4)	C
<u>BU</u>	3 (1...4)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...4)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C

	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
WH =	Bijelo
YE =	Žuto