


Razdjelna kutija

ZDO4H059MSS0005H11



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Zaštitna klasa	II
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	12

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----


Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	-5...60
Zaštita	IP 67; IP 68



Razdjelna kutija

ZDO4H059MSS0005H11


Testovi / odobrenja		
Odobrenje UL-a	Enclosure type	Type 1
Mehanički podaci		
Težina	[g]	631
Dimenzije	[mm]	22 x 54 x 82
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Broj ulaza razdjelne kutije		4
Vrsta konektora		M12
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elasticno gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Ciklus gibajna	> 2 Mio.
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	8 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Zaštitne kapice: 2	
	naljepnice: 4	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
Električni priključak - utor		
Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm		
		



Razdjelna kutija

ZDO4H059MSS0005H11

Priključak



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
GN =	Plavo
GY =	Zeleno
PK =	Sivo
RD =	Ružičasto
WH =	Crveno
YE =	Bijelo
	Žuto