


## Razdjelna kutija

ZDO6H05DMSS0005H15



## Primjena

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Bez silikona     | da                                                                          |

## Električni podaci

|                                           |     |                                            |
|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| Radni napon                               | [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
| Zaštitna klasa                            |     | II                                         |
| Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru | [A] | 4                                          |
| Maks. ukupno strujno opterećenje          | [A] | 12                                         |

## Izlazi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Radni uvjeti

|                                |      |          |
|--------------------------------|------|----------|
| Temperatura okoline            | [°C] | -25...80 |
| Temperatura okoline (pokretna) | [°C] | -5...60  |



## Razdjelna kutija

ZDO6H05DMSS0005H15

|         |              |
|---------|--------------|
| Zaštita | IP 67; IP 68 |
|---------|--------------|

## Testovi / odobrenja

|                |                |        |
|----------------|----------------|--------|
| Odobrenje UL-a | Enclosure type | Type 1 |
|----------------|----------------|--------|

## Mehanički podaci

|                             |                         |                          |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Težina                      | [g]                     | 766,5                    |
| Dimenzije                   | [mm]                    | 22 x 54 x 100            |
| Materijali                  |                         | PA                       |
| Materijal ulivenog tijela   |                         | PA                       |
| Broj ulaza razdjelne kutije |                         | 6                        |
| Vrsta konektora             |                         | M12                      |
| Primjeren za povlačni lanac |                         | da                       |
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost | min. promjer kabela 10 x |
|                             | Ciklus gibajna          | > 2 Mio.                 |

## Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 12 x LED, Žuto  |
|        | Pogon              | 1 x LED, Zeleno |

## Dodatna oprema

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Isporuka obuhvata | Zaštitne kapice: 2 |
|                   | naljepnice: 6      |

## Opaske


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm)

## Električni priključak - utor

Poveznik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm





## Razdjelna kutija

ZDO6H05DMSS0005H15

### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
| BN = | Boje žica : |
| BU = | Smeđe       |
| GN = | Plavo       |
| GY = | Zeleno      |
| PK = | Sivo        |
| RD = | Ružičasto   |
| WH = | Crveno      |
| YE = | Bijelo      |
|      | Žuto        |