


Razdjelna kutija

ZDO8H050MSS0005H11



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
------------------	---

Bez silikona	da
--------------	----

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
-------------	-----	---

Zaštitna klasa		II
----------------	--	----

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
---	-----	---

Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12
----------------------------------	-----	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------



Razdjelna kutija

ZDO8H050MSS0005H11

Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-5...60
Zaštita		IP 67; IP 68

Testovi / odobrenja

Odobrenje UL-a	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mehanički podaci

Težina	[g]	683,5
Dimenzije	[mm]	22 x 54 x 127
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Broj ulaza razdjelne kutije		8
Vrsta konektora		M12
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Ciklus gibajna	> 2 Mio.

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Zaštitne kapice: 2
	naljepnice: 8

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utor

Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm





Razdjelna kutija

ZDO8H050MSS0005H11

Priključak

BN	1 (1...8)	C
BU	3 (1...8)	C
GN/YE	5 (1...8)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C
PK	4 (5)	C
RD	4 (6)	C
BK	4 (7)	C
VT	4 (8)	C

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
VT =	Ljubičasto
WH =	Bijelo
YE =	Žuto