

Razdjelna kutija

ZDO6H050MSS0010H09



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Zaštitna klasa		II
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-5...60
Zaštita		IP 67; IP 68



Razdjelna kutija

ZDO6H050MSS0010H09

Mehanički podaci		
Težina	[g]	1036
Dimenzije	[mm]	22 x 54 x 100
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Broj ulaza razdjelne kutije		6
Vrsta konektora		M12
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Ciklus gibajna	> 2 Mio.

Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	Zaštitne kapice: 2 naljepnice: 6

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak	
Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)	

Električni priključak - utor	
Poveznik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm	





Razdjelna kutija

ZDO6H050MSS0010H09

Priključak

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
WH =	Bijelo
YE =	Žuto