


Razdjelna kutija

ZDO6H050MSS0010H15



Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 30 DC; ("supply class 2" prema cULus)

Zaštitna klasa

II

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru

[A]

4

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

12

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...80

Temperatura okoline (pokretna)

[°C]

-5...60

Zaštita

IP 67; IP 68



Razdjelna kutija

ZDO6H050MSS0010H15

Mehanički podaci		
Težina	[g]	1332
Dimenzije	[mm]	22 x 54 x 100
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Broj ulaza razdjelne kutije		6
Vrsta konektora		M12
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Ciklus gibajna	> 2 Mio.
	Torzijska trdoca	maksimalno 30 °/m


Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	Zaštitne kapice: 2 naljepnice: 6

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak	
Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)	

Električni priključak - utor	
------------------------------	--

Poveznik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm





Razdjelna kutija

ZDO6H050MSS0010H15

Priključak

<u>BN</u>	1 (1...6)	C
<u>BU</u>	3 (1...6)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...6)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C

	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
WH =	Bijelo
YE =	Žuto