



Razdjelna kutija

ZD08H050MSS0010H19



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Zaštitna klasa		II
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80



Razdjelna kutija

ZDO8H050MSS0010H19

Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-5...60
Zaštita		IP 67; IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	1575,5
Dimenzije	[mm]	22 x 54 x 127
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Broj ulaza razdjelne kutije		8
Vrsta konektora		M12
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 2 Mio.
	Torzijska trdoća	± 30 °/m

Dodatna oprema

Isporučka obuhvata	Zaštitne kapice: 2
	naljepnice: 8

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utor

Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm





Razdjelna kutija

ZDO8H050MSS0010H19

Priključak

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
VT =	ljubičasto
WH =	Bijelo
YE =	Žuto