


Razdjelna kutija

ZDO8H059MSS0010H11



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
------------------	---

Bez silikona	da
--------------	----

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
-------------	-----	--

Zaštitna klasa		II
----------------	--	----

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
---	-----	---

Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12
----------------------------------	-----	----

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----



Razdjelna kutija

ZDO8H059MSS0010H11


Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-5...60
Zaštita		IP 67; IP 68
Mehanički podaci		
Težina	[g]	1174,5
Dimenzije	[mm]	22 x 54 x 127
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Broj ulaza razdjelne kutije		8
Vrsta konektora		M12
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elasticno gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	radijus krivine za fiksirane instalacije	min. promjer kabela 5 x
	Brzina postupta	maks. 3 m/min za vodoravnu dužinu putanje od 5 m i maks. ubrzanje od 5 m/s²
	Torzijska trdoca	± 30 °/m
	Ciklus gibajna	> 2 Mio.
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	8 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Zaštitne kapice: 2	
	naljepnice: 8	
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)		
Električni priključak - utor		
Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm		



Razdjelna kutija

ZDO8H059MSS0010H11

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GN/YE =	zeleno/žuto
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
VT =	ljubičasto
WH =	Bijelo
YE =	Žuto