


Razdjelna kutija

ZDO6H057MSS00,5H09



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Zaštitna klasa	II
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	12

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	-5...60



Razdjelna kutija

ZDO6H057MSS00,5H09

Zaštita	IP 67; IP 68
---------	--------------

Mehanički podaci

Težina [g]	212,7
Dimenzije [mm]	22 x 54 x 100
Materijali	PA
Materijal ulivenog tijela	PA
Broj ulaza razdjelne kutije	6
Vrsta konektora	M12
Primjeren za povlačni lanac	da
Primjeren za povlačni lanac	Za elasticno gibljivost min. promjer kabela 10 x Ciklus gibajna > 2 Mio.

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	6 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Dodatna oprema

Isporučka obuhvata	Zaštitne kapice: 2 naljepnice: 6
--------------------	-------------------------------------

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 0,5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utor

Poveznik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm






Razdjelna kutija

ZDO6H057MSS00,5H09

Priključak



BN =	Boje žica : Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GN/YE =	zeleno/žuto
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
WH =	Bijelo
YE =	Žuto