


Razdjelna kutija

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 30 AC/DC; ("supply class 2" prema cULus)
Zaštitna klasa		II
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-5...60
Zaštita		IP 67; IP 68



Razdjelna kutija

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Testovi / odobrenja		
Odobrenje UL-a	Enclosure type	Type 1
Mehanički podaci		
Težina	[g]	1470,5
Dimenzije	[mm]	22 x 54 x 100
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Broj ulaza razdjelne kutije		6
Vrsta konektora		M12
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastичno gibiljvost	min. promjer kabela 10 x
	Ciklus gibajna	> 2 Mio.
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Zaštitne kapice: 2	
	naljepnice: 6	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak - utikač		
Poveznik: 1 x M23, kutno; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm		



Razdjelna kutija

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Priključak

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
±	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C

Električni priključak - utor

Poveznik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm

