


Razdjelna kutija

ZDO6H05DMSS0015H15



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Zaštitna klasa		II
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-5...60



Razdjelna kutija

ZDO6H05DMSS0015H15

Zaštita	IP 67; IP 68
---------	--------------

Mehanički podaci

Težina [g]	1898
Dimenzije [mm]	22 x 54 x 100
Materijali	PA
Materijal ulivenog tijela	PA
Broj ulaza razdjelne kutije	6
Vrsta konektora	M12
Primjeren za povlačni lanac	da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost min. promjer kabela 10 x Ciklus gibajna > 2 Mio.

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	12 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Dodatna oprema

Isporučka obuhvata	Zaštitne kapice: 2 naljepnice: 6
--------------------	-------------------------------------

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 15 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utor

Poveznik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm






Razdjelna kutija

ZDO6H05DMSS0015H15

Priključak



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
GN =	Plavo
GY =	Zeleno
PK =	Sivo
RD =	Ružičasto
WH =	Crveno
YE =	Bijelo
	Žuto