




Razdjelna kutija

ZDO6H050MSS0010E15



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 30 DC; ("supply class 2" prema cULus)

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru

[A]

4; (po zatiku: 2; po skupini: 8)

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

12

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...40



Razdjelna kutija

ZDO6H050MSS0010E15

Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-5...60
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

Odobrenje UL-a	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mehanički podaci

Težina	[g]	880
Dimenzije	[mm]	22 x 60 x 125
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Broj ulaza razdjelne kutije		6
Vrsta konektora		M12

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		naljepnice: 6
-------------------	--	---------------

Opaske


Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Kabel: 10 m, PVC, crno, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²

Električni priključak - utor

Poveznik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm






Razdjelna kutija

ZDO6H050MSS0010E15

Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
GN/YE =	Plavo
WH =	zeleno/žuto
	Bijelo