


Razdjelna kutija

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

15...30 DC

Zaštitna klasa

III

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru

[A]

1

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

1

Izlazi

Električna izvedba

PNP

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...80

Temperatura okoline (pokretna)

[°C]

-5...60

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Težina

[g]

86,8



Razdjelna kutija

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS


Dimenzije	[mm]	17 x 30 x 85,4
Materijali		PBT-GF20; Mjed niklovano
Materijal ulivenog tijela		PBT-GF 20 / mjed, niklovano
Broj ulaza razdjelne kutije		4
Vrsta konektora		M8

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	4 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno


Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - Priključak

Poveznik: 1 x M12; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm



Priključak





Razdjelna kutija

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Električni priključak - utor

Poveznik: 4 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm

