




Razdjelna kutija

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Zaštitna klasa		III
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	2
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2

Izlazi

Električna izvedba

PNP

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-5...60
Zaštita		IP 67; IP 68; (1 m / 7 dana)

Mehanički podaci

Težina	[g]	88,5
Dimenzije	[mm]	23,7 x 30 x 85,4
Materijali		PBT-GF20; Mjed niklovano
Materijal ulivenog tijela		PBT-GF 20 / mjed, niklovano



Razdjelna kutija

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Broj ulaza razdjelne kutije	4
Vrsta konektora	M8

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	4 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Dodatna oprema


Dodatna oprema (opcionalno)	Adapter vodilice DIN:, E73006
	Zaštitna kapica: M8, E73005

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - Priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak





Razdjelna kutija

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Električni priključak - utor

Poveznik: 4 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno

