




## Razdjelna kutija

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ



## Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

## Električni podaci

|                                           |     |                                            |
|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| Radni napon                               | [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
| Zaštitna klasa                            |     | III                                        |
| Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru | [A] | 2                                          |
| Maks. ukupno strujno opterećenje          | [A] | 2                                          |

## Izlazi

Električna izvedba

NPN

## Radni uvjeti

|                                |      |                                     |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|
| Temperatura okoline            | [°C] | -25...80                            |
| Temperatura okoline (pokretna) | [°C] | -5...60                             |
| Zaštita                        |      | IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 dana) |

## Mehanički podaci

|                           |      |                             |
|---------------------------|------|-----------------------------|
| Težina                    | [g]  | 88                          |
| Dimenzije                 | [mm] | 23,7 x 30 x 85,4            |
| Materijali                |      | PBT-GF20; Mjed niklovano    |
| Materijal ulivenog tijela |      | PBT-GF 20 / mjed, niklovano |



Razdjelna kutija

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Broj ulaza razdjelne kutije | 4  |
| Vrsta konektora             | M8 |

Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 4 x LED, Žuto   |
|        | Pogon              | 1 x LED, Zeleno |

Dodatna oprema


|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Dodatna oprema (opcionalno) | Adapter vodilice DIN:, E73006 |
|                             | Zaštitna kapica: M8, E73005   |

Opaske


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

Električni priključak - Priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak





## Razdjelna kutija

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

### Električni priključak - utor

Poveznik: 4 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno

