


Razdjelna kutija

ZDO4F049MSJ0010H10



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)

Zaštitna klasa

III

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru

[A]

2

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

6

Izlazi

Električna izvedba

NPN

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Temperatura okoline (pokretna)

[°C]

-5...60

Zaštita

IP 65; IP 67; IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

841



Razdjelna kutija

ZDO4F049MSJ0010H10

Dimenzije [mm]	20 x 30 x 85,5	
Materijali	PBT-GF20; Mjed niklovano	
Materijal ulivenog tijela	PBT-GF 20 / mjed, niklovano	
Broj ulaza razdjelne kutije	4	
Vrsta konektora	M8	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	8 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	Adapter vodilice DIN:, E73006
	Zaštitna kapica: M8, E73005

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, crno, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Električni priključak - utor

Poveznik: 4 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno






Razdjelna kutija

ZDO4F049MSJ0010H10

Priključak



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
GN =	Plavo
GY =	Zeleno
PK =	Sivo
RD =	Ružičasto
WH =	Crveno
YE =	Bijelo
	Žuto