




Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac

10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)

111

2

c

PNP

-25...80



Razdjelna kutija

ZDO8F04HMSS0020H10

Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-5...60
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68	

Mehanički podaci

Težina	[g]	2349,5
Dimenzije	[mm]	20 x 30 x 129,5
Materijali	PBT-GF20; Mjed niklovano	
Materijal ulivenog tijela	PBT-GF 20 / mjed, niklovano	
Broj ulaza razdjelne kutije	8	
Vrsta konektora	M8	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	16 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	Adapter vodilice DIN:, E73007
	Zaštitna kapica: M8, E73005

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 20 m, PUR, crno, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Električni priključak - utor


Poveznik: 8 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Razdjelna kutija

ZDO8F04HMSS0020H10

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
VT =	Ijubičasto
WH =	Bijelo
YE =	Žuto

EBC074

Razdjelna kutija

ZDO8F04HMSS0020H10

