




Y-razdjelnik

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Primjena		
Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti	
Bez silikona	da	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...65 °C
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja		
Odobrenje UL-a	Napajanje napona	Class 2
	Broj datoteke UL	E191684
Mehanički podaci		
Težina	[g]	30,2
Materijali		kućište: PA Narančasto; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Y-razdjelnik

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 2 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm

