




Y-razdjelnik

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Primjena	logička funkcija AND
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Zaštitna klasa	II
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline	cULus: ...65 °C
Temperatura skladištenja [°C]	-25...55
Skladišna vlažnost [%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom	1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina [g]	36,6
Materijali	kućište: PA Narančasto; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Y-razdjelnik

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Opaske

Količina pakiranja


1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 2 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

