







Razdjelna kutija


ZDOAF03BMSS0010H12

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-5...60
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68
Mehanički podaci		
Težina	[g]	969,5
Materijali		PBT-GF20; Mjed niklovano
Materijal ulivenog tijela		PBT-GF 20 / mjed, niklovano
Broj ulaza razdjelne kutije		10
Vrsta konektora		M8
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastичno giblјvost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	10 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Dodatna oprema (opcionalno)	Zaštitna kapica: 2 x M8, E73005	
	naljepnice: 11	
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (21 x Ø 0,2 mm)		
Električni priključak - utičnica		
Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno		
		

Razdjelna kutija

ZDOAF03BMSS0010H12

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
VT =	Ijubičasto
WH =	Bijelo
YE =	Žuto