


Razdjelna kutija

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon	[V]	15...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Zaštitna klasa		III
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	2
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2

Izlazi

Električna izvedba

PNP

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...80



Razdjelna kutija

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-5...60
Zaštita	IP 67; IP 68; (1 m / 7 dana)	

Mehanički podaci

Težina	[g]	128,5
Materijali	PBT-GF20; Mjed niklovano	
Materijal ulivenog tijela	PBT-GF 20 / mjed, niklovano	
Broj ulaza razdjelne kutije	8	
Vrsta konektora	M8	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	8 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Dodatna oprema


Dodatna oprema (opcionalno)	Zaštitna kapica: M8, E73005
-----------------------------	-----------------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - Priključak


Poveznik: 1 x M12; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm



Razdjelna kutija

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Priključak



Električni priključak - utor

Poveznik: 8 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm

