




Razdjelna kutija

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS



Primjena	
Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Električni podaci	
Radni napon [V]	15...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Zaštitna klasa	III
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A]	2
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	2
Izlazi	
Električna izvedba	PNP



Razdjelna kutija


ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-5...60
Zaštita		IP 67; IP 68; (1 m / 7 dana)
Mehanički podaci		
Težina	[g]	150,5
Materijali		PBT-GF20; Mjed niklovano
Materijal ulivenog tijela		PBT-GF 20 / mjed, niklovano
Broj ulaza razdjelne kutije		10
Vrsta konektora		M8
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	10 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Dodatna oprema (opcionalno)		Zaštitna kapica: M8, E73005
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - utikač		
Poveznik: 1 x M12; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm		

Razdjelna kutija

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm

