



Y-razdjelnik

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Primjena		
Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti	
Bez silikona	da	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Zaštitna klasa		II
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Sveukupna strujna opteretivost (UL)	[A]	3
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...65 °C
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...55
Skladišna vlažnost	[%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja		
Odobrenje UL-a	Napajanje napona	Class 2
	Broj datoteke UL	E191684



Y-razdjelnik


ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Mehanički podaci		
Težina	[g]	34,1
Materijali	kućište: PA bez halogena; Brtva: EPDM	
Materijal ulivenog tijela	PA, bez halogena	
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)	


Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA, bez halogena; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm



Priključak



spajanje prema IEC 61076-2-101



Y-razdjelnik

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 2 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA, bez halogena; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

