


Y-razdjelnik

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	3

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Napomena o temperaturi okoline	cULus: ...65 °C
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testovi / odobrenja

Odobrenje UL-a	Napajanje napona	Class 2
	Broj datoteke UL	E191684

Mehanički podaci

Težina [g]	28,7
Materijali	kućište: PA Sivo; bez halogena; Brtva: EPDM
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Y-razdjelnik

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

Električni priključak

, PUR; vatrootporno (IEC 60332-2, UL: FT2)


Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm; Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka!



Električni priključak

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 2 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm

