


## Razdjelna kutija

ZDO8H050VAS0015E19



## Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

## Električni podaci

Radni napon

[V]

10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)

Zaštitna klasa

II

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru

[A]

4

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

12

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...70



## Razdjelna kutija

ZDO8H050VAS0015E19

|                                |      |              |
|--------------------------------|------|--------------|
| Temperatura okoline (pokretna) | [°C] | -5...60      |
| Zaštita                        |      | IP 67; IP 68 |

## Testovi / odobrenja

|                |                |        |
|----------------|----------------|--------|
| Odobrenje UL-a | Enclosure type | Type 1 |
|----------------|----------------|--------|

## Mehanički podaci

|                             |      |               |
|-----------------------------|------|---------------|
| Težina                      | [g]  | 2875          |
| Dimenzije                   | [mm] | 22 x 54 x 127 |
| Materijali                  |      | kućište: PA   |
| Broj ulaza razdjelne kutije |      | 8             |
| Vrsta konektora             |      | M12           |

## Dodatna oprema

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Isporuka obuhvata | Zaštitne kapice: 2 |
|                   | naljepnice: 8      |

## Opaske


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak

Kabel: 15 m, PVC, crno, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>

## Električni priključak - utor

Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm





## Razdjelna kutija

ZDO8H050VAS0015E19

## Priključak

|              |           |
|--------------|-----------|
| <u>BN</u>    | 1 (1...8) |
| <u>BU</u>    | 3 (1...8) |
| <u>GN/YE</u> | 5 (1...8) |
| <u>GY/PK</u> | 2 (1)     |
| <u>RD/BU</u> | 2 (2)     |
| <u>WH/GN</u> | 2 (3)     |
| <u>BN/GN</u> | 2 (4)     |
| <u>WH/YE</u> | 2 (5)     |
| <u>YE/BN</u> | 2 (6)     |
| <u>WH/GY</u> | 2 (7)     |
| <u>GY/BN</u> | 2 (8)     |
| <u>WH</u>    | 4 (1)     |
| <u>GN</u>    | 4 (2)     |
| <u>YE</u>    | 4 (3)     |
| <u>GY</u>    | 4 (4)     |
| <u>PK</u>    | 4 (5)     |
| <u>RD</u>    | 4 (6)     |
| <u>BK</u>    | 4 (7)     |
| <u>VT</u>    | 4 (8)     |

|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BK = | crno        |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |
| GN = | Zeleno      |
| GY = | Sivo        |
| PK = | Ružičasto   |
| RD = | Crveno      |
| VT = | Ljubičasto  |
| WH = | Bijelo      |
| YE = | Žuto        |