


Razdjelna kutija

ZDO8H050VAS000---KA



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	2
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12


Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----



Razdjelna kutija


ZDO8H050VAS000---KA

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-5...60
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	404,5
Dimenzije	[mm]	49,4 x 60 x 187
Materijali		Mjed niklovano; kućište: PBT-GF30
Broj ulaza razdjelne kutije		8
Vrsta konektora		M12
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Zaštitne kapice: 2
		naljepnice: 10
		alat za sastavljanje za rešetkaste stezaljke
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - Priključak		
Utične stezaljke, signal: 16 x 0,34...0,75 mm ² ; Kabelska prirubnica: M20x1,5		
Utične stezaljke, Napajanje napona: 3 x 0,34...1,5 mm ²		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm		
		

Razdjelna kutija

ZDO8H050VAS000---KA

Priključak



Električni priključak - utor

Poveznik: 8 x M12; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm