




Prethodno spojeni premosnik s kontaktnim kućištem

BasicCable/2 Modules



| Primjena                                              |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dizajn                                                | ožičeno, za upravljački uređaj BasicController, 2 x CR04xx                                               |
| Primjena                                              | Napajanje napona; Sabirnica CAN                                                                          |
| Radni uvjeti                                          |                                                                                                          |
| Temperatura okoline                                   | [°C] -40...85                                                                                            |
| Mehanički podaci                                      |                                                                                                          |
| Težina                                                | [g] 46,4                                                                                                 |
| Opaske                                                |                                                                                                          |
| Opaske                                                | prekidni otpornici sabirnice CAN (120 Om) integrirani su u kućišta kontakata standardnih brojača vremena |
| Količina pakiranja                                    | 1 kom.                                                                                                   |
| Električni priključak                                 |                                                                                                          |
| Kabel: 0,5 m, PVC, crno, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 |                                                                                                          |
| Priključak                                            |                                                                                                          |

