




Pretvarač DC/DC

R360/DC/DC-CONVERTER/10V



Primjena

Dizajn	modul kućišta
--------	---------------

Električni podaci

Radni napon [V]	18...36 DC
-----------------	------------

Izlazi

Izlazni napon [V]	10
-------------------	----

Zaštita od kratkog spoja	da
--------------------------	----

Zaštita od preopterećenja	da
---------------------------	----

Točnost / odstupanja

Preciznost	± 2 %
------------	-------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...71
--------------------------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Težina [g]	71
------------	----

Dimenzije [mm]	54 x 34 x 15
----------------	--------------

Materijali	kućište: poliamid armirano stakleno vlakno potpuno ukalupljivanje
------------	---

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 0,28 m; Završetak jezgre s navlakama žičnih završetaka

Ulaz

Crveno	18...36 V
crno	GND

Izlaz

crno	10 V DC
Plavo	GND