




Premosni kabel s utikačem ventila

R360/DANFOSS PVEH-F/M12



Primjena	
Posebno svojstvo	bez halogena
Električni podaci	
Radni napon [V]	< 250 AC/DC
Zaštitna klasa	II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline	utikač ventila: -30 ... 90 °C
	konektor M12: -25 ... 90 °C
Zaštita	IP 65; (Vezni utikač M12: IP65, IP67, IP68, IP69K)
Mehanički podaci	
Težina [g]	82
Materijal ulivenog tijela	PA-GF, bez halogena / TPU, bez halogena
Zaporna matica materijala	Čelik, pocinčano / Mjed, niklovano
Materijal za brtvljenje	NBR / CR
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.




Premosni kabel s utikačem ventila

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: PA-GF, bez halogena, crno; Zaključavanje: Čelik, pocinčano; Brtva: NBR / CR; Kontakti: Mjed; Zakretni moment pritezanja: 0,5...0,6 Nm




- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | PWM IN |
| 3. | Error OUT |
| | FE |

Električni priključak - Kabel

Kabel: 0,24 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, bez halogena, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | Error OUT |
| 3. | GND |
| 4. | PWM IN |