


ENC16A



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH050MSN0050H05/1G/1D



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona		da
Kompatibilno s bojom		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 30 DC
Zaštitna klasa		II
Maksimalna ulazna snaga	[mW]	grupa II: 1000; grupa III: 1000
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	1
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Napomena o temperaturi okoline		Za upotrebu u opasnim područjima: temperatura okoline prema oznaci jedinice
Zaštita		IP 67; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 68 / IP 69K)
Testovi / odobrenja		
Odobrenje		BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
Oznaka ATEX		Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
		Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
		Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
		Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
		Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
		Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C

ENC16A



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH050MSN0050H05/1G/1D

II 1D Ex ia IIIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C

Sigurnosna klasifikacija

Maks. unutarnji kapacitet	[nF]	5
Maks. unutarnji induktivitet	[μH]	100

Mehanički podaci

Težina	[g]	1737,5
Dimenzije	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materijali	kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM	
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano	

Opaske


Opaske	Posebni uvjeti za siguran rad primjenjuju se na uporabu u opasnim područjima. Pogledajte odgovarajuće napomene u uputama za rad (npr. dio koji se odnosi na zaštitu).
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Kabel: 50 m, PUR, bez halogena, Plavo, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
WH =	Bijelo