


Spojni kabel

VDOAH030MSS03,5H03STAH030MSS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaštitna klasa	II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	-25...90
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina [g]	135,6								
Dimenzije [mm]	30,5 x 15,5 x 36,5								
Materijali	kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM								
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano								
Primjeren za povlačni lanac	da								
Primjeren za povlačni lanac	<table> <tr> <td>Za elastično gibljivost</td><td>min. promjer kabela 10 x</td></tr> <tr> <td>Brzina postupta</td><td>max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s</td></tr> <tr> <td>Ciklus gibajna</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Torzijska trdoca</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s	Ciklus gibajna	> 5 Mio.	Torzijska trdoca	± 180 °/m
Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x								
Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s								
Ciklus gibajna	> 5 Mio.								
Torzijska trdoca	± 180 °/m								



Spojni kabel

VDOAH030MSS03,5H03STAH030MSS

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 3,5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

