




Kabel spoja Y

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”



Primjena		
Posebno svojstvo		bez halogena
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...90

**Kabel spoja Y**

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-20...90
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...55
Skladišna vlažnost	[%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita		IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina	[g]	1022,5
Materijal ulivenog tijela		TPU
Materijal za brtvljenje		FKM

Opaske

Upute	Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”
Količina pakiranja	1 kom.



Kabel spoja Y


Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utikač

Priključak



Električni priključak - utikač

Poveznik: M12; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto

Električni priključak - utičnica


Poveznik: M12; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Brtva: FKM



Kabel spoja Y

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

dijagrami i grafikoni

Smanjivanje snage $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okoline [°C]

Y Struja [A]