




Spojni kabel s utikačem

ASTAH050MSS0010H05

Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 60 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Sveukupna strujna opteretivost (UL)	[A]	3
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...75
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)		cULus: ...75
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...55
Skladišna vlažnost	[%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Spojni kabel s utikačem


ASTAH050MSS0010H05

Mehanički podaci		
Težina	[g]	361,7
Dimenzije	[mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Materijali		kućište: TPU Narančasto
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske	
Upute	Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak	
Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	

Električni priključak - utikač	
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm	




Priključak	
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
BK = Boje žica : BN = crno BU = Smeđe GY = Plavo WH = Sivo Bijelo	



Spojni kabel s utikačem

ASTAH050MSS0010H05

dijagrami i grafikoni



Smanjivanje snage $I_{max} \cdot 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okoline [°C]

Y Struja [A]