




Kabel spoja Y

YDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”



| Primjena                                                        |      |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo                                                |      | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Bez silikona                                                    |      | da                                                                          |
| Električni podaci                                               |      |                                                                             |
| Radni napon                                                     | [V]  | < 60 AC/DC                                                                  |
| Zaštitna klasa                                                  |      | II                                                                          |
| Maks. ukupno strujno opterećenje                                | [A]  | 4                                                                           |
| Radni uvjeti                                                    |      |                                                                             |
| Temperatura okoline                                             | [°C] | -25...90                                                                    |
| Napomena o temperaturi okoline                                  |      | cULus: ...75                                                                |
| Temperatura okoline (pokretna)                                  | [°C] | -25...90                                                                    |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna)                       |      | cULus: ...75                                                                |
| Temperatura skladištenja                                        | [°C] | -25...55                                                                    |
| Skladišna vlažnost                                              | [%]  | 10...100                                                                    |
| Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                         |
| Zaštita                                                         |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                 |
| Mehanički podaci                                                |      |                                                                             |
| Težina                                                          | [g]  | 115,8                                                                       |



## Kabel spoja Y

YDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|-----------|
| Materijal ulivenog tijela   | TPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Zaporna matica materijala   | Mjed, niklovano                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Materijal za brtvljenje     | FKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Broj ulaza razdjelne kutije | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Primjeren za povlačni lanac | da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Primjeren za povlačni lanac | <table> <tr> <td>Za elastično gibljivost</td><td>min. promjer kabela 10 x</td></tr> <tr> <td>Brzina postupta</td><td>max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s</td></tr> <tr> <td>Ciklus gibajna</td><td>&gt; 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Torzijska trdoca</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table> | Za elastično gibljivost | min. promjer kabela 10 x | Brzina postupta | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s | Ciklus gibajna | > 5 Mio. | Torzijska trdoca | ± 180 °/m |
| Za elastično gibljivost     | min. promjer kabela 10 x                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Brzina postupta             | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Ciklus gibajna              | > 5 Mio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Torzijska trdoca            | ± 180 °/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |

## Opaske

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Upute              | Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja” |
| Količina pakiranja | 1 kom.                                         |

## Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Električni priključak - utikač

Priključak

## Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



## Kabel spoja Y


YDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

### Priključak



### Električni priključak - utičnica


Poveznik: 2 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



## Kabel spoja Y

YDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

## dijagrami i grafikoni

Smanjivanje snage  $I_{max} \cdot 0.8$  DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okoline [°C]

Y Struja [A]