


Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0005C04



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline	cULus: ...75
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)	cULus: ...75
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina [g]	214,5
Dimenzije [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materijali	kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
Primjeren za povlačni lanac	da



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0005C04

Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	≥ 2 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak


Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm, zaštićen; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm; Zaštićeni spojnik: zaslon nije spojen



Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo