

# EVC543



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS0010K04



### Primjena

|                  |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac |
| Bez silikona     | da                                                                                          |

### Električni podaci

|                                  |     |                   |
|----------------------------------|-----|-------------------|
| Radni napon                      | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Zaštitna klasa                   |     | III               |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A] | 4                 |

### Radni uvjeti

|                                           |      |              |
|-------------------------------------------|------|--------------|
| Temperatura okoline                       | [°C] | -25...90     |
| Napomena o temperaturi okoline            |      | cULus: ...75 |
| Temperatura okoline (pokretna)            | [°C] | -25...90     |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna) |      | cULus: ...75 |
| Zaštita                                   |      | IP 65; IP 67 |

### Mehanički podaci

|                             |      |                                     |
|-----------------------------|------|-------------------------------------|
| Težina                      | [g]  | 406,5                               |
| Dimenzije                   | [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5                  |
| Materijali                  |      | kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM |
| Zaporna matica materijala   |      | Mjed, niklovano                     |
| Primjeren za povlačni lanac |      | da                                  |



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS0010K04

|                             |                         |                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost | min. promjer kabela 10 x                                            |
|                             | Brzina postupta         | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i<br>max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna          | ≥ 2 Mio.                                                            |
|                             | Torzijska trdoca        | ± 180 °/m                                                           |

### Opaske


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

### Električni priključak


Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm, zaštićen; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm; Zaštićeni spojnik: zaslon spojen



### Priključak




|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BK = | crno        |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |
| WH = | Bijelo      |

## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS0010K04


## dijagrami i grafikoni

Smanjivanje snage  $I_{max} \cdot 0.8$  DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okoline [°C]

Y Struja [A]

## značajke zaštite



x Frekvencija (MHz)

y Značajke zaštite (dB)

prema DIN EN 60512-23-3