

# EVC597



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS0020C04



### Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

### Električni podaci

Radni napon [V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

### Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline	cULus: ...75
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)	cULus: ...75
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

# EVC597



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS0020C04

Mehanički podaci		
Težina [g]	793	
Dimenzije [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5	
Materijali	kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM	
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gijljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	≥ 2 Mio.
	Torzijaska trdoća	± 180 °/m

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

**Električni priključak**  
Kabel: 20 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm, zaštićen; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

**Električni priključak - utičnica**  
Poveznik: 1 x M12, kutno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon nije spojen




# EVC597



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS0020C04

### Priključak



Boje žica :

BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo