

Kabel spoja Y

YDSGHDA0MSS0005HDASTGH030MSS

Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja“



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 24 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina [g]	354,4								
Materijal ulivenog tijela	TPU / TPU								
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano								
Materijal za brtvljenje	FKM								
Vrsta konektora	M12								
Primjeren za povlačni lanac	da								
Primjeren za povlačni lanac	<table> <tr> <td>Za elastično gibljivost</td><td>min. promjer kabela 10 x</td></tr> <tr> <td>Brzina postupta</td><td>max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s</td></tr> <tr> <td>Ciklus gibajna</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Torzijska trdoca</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s	Ciklus gibajna	> 5 Mio.	Torzijska trdoca	± 180 °/m
Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x								
Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s								
Ciklus gibajna	> 5 Mio.								
Torzijska trdoca	± 180 °/m								

Kabel spoja Y

YDSGHDA0MSS0005HDASTGH030MSS

Opaske

Upute	Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”
Količina pakiranja	1 kom.


Električni priključak - utikač C

Poveznik: M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Zaporna matica, Mjed, niklovano;
 Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm; Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka!



Električni priključak

Priključak



Kabel spoja Y


YDSGHDA0MSS0005HDASTGH030MSS

Električni priključak - utičnica A

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica A

Poveznik: M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Zaporna matica, Mjed, niklovano;
 Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm; Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka!




Električni priključak - utikač B

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Poveznik: M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Zaporna matica, Mjed, niklovano;
 Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm; Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka!



dijagrami i grafikoni

Smanjivanje snage I_{max} * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okoline [°C]

Y Struja [A]